

**VBMT 110304, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261186 HBT020
GTIN	4062406257576
Razred artikla	22D

**Tehnički opis**

Broj zamjena/oštrica	2
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Lomač odvojenih čestica	PF
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 110304
Dubina reza $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Prevlaka	TiCN
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	120 - 330 m/min
Posmak $f$	0,1 - 0,3 mm/okr

Rezni materijal	HM
Vrsta	HBT020
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje