

**VBMT 110304, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261186 HBT130
GTIN	4062406257569
Razred artikla	22D

**Tehnički opis**

Rezni materijal	HM
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 220 m/min
Dubina reza $a_p$	0,1 - 1 mm
Glavna primjena	M
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 110304
Vrsta	HBT130
Broj zamjena/oštrica	2
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Lomač odvojenih čestica	MF
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Kutni radijus	0,4 mm

Posmak f	0,05 - 0,2 mm/okr
Prevlaka	TiCN
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje