

**VBMT 110304, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261252 HBT020
GTIN	4062406257613
Razred artikla	22D

**Tehnički opis**

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Broj zamjena/oštrica	2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 110304
Dubina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	100 - 280 m/min
Posmak $f$	0,12 - 0,3 mm/okr
Vrsta	HBT020
Lomač odvojenih čestica	PM

Prevlaka	TiCN
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje