

**VCMT 160404, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261388 HBT130
GTIN	4062406257682
Razred artikla	22D

Opis

VCMT 160404 HBT130 Vrsta: HBT130
Lomač odvojenih čestica: MF
Dubina reza a_p : 0,1 - 1 mm
Posmak f : 0,05 - 0,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 220 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 220 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Lomač odvojenih čestica	MF
Glavna primjena	M
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCMT 160404

Prevlaka	TiCN
Vrsta	HBT130
Dubina reza a_p	0,1 - 1 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Posmak f	0,05 - 0,2 mm/okr
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje