

**VBMT 160404, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261257 HBT020
GTIN	4062406257637
Razred artikla	22D

Opis

VBMT 160404 HBT020 Vrsta: HBT020
Lomač odvojenih čestica: PM
Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posmak f : 0,12 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 280 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,12 - 0,3 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	PM
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Prevlaka	TiCN
Kutni radijus	0,4 mm

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta	HBT020
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 280 m/min
Broj zamjena/oštrica	2
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 160404
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje