

Garant**Eco-stezni držač za tokarenje DDJNR 93°, za izmjenjive rezne pločice DN., desni****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250600 16/11
GTIN	4045197808950
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva na oštricu. Hlađenjem preciznim mlaznicama toplinsko opterećenje smanjuje se na ciljan i učinkovit način jer je mlaz rashladnog sredstva optimalno usmjeren između odvojene čestice i rezne oštrice. Za povećanu produktivnost, dulji vijek trajanja i veću sigurnost postupka.

S četverostrukim hlađenjem.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo u kombinaciji s GARANT sustavom eco prihvata br. 319001 – 319886 ili bez duljine osovine < 125 mm dodatno pod br. 317900.

Tehnički opis

Vilica, vijak, opruga	259036 8
Duljina glave L ₁	33 mm
ISO kod držača	DDJNR/L 1616H11
Veličina drške	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1104..
Funkcionalna širina L ₄	22 mm
Ukupna duljina L	100 mm
veličina pločice	11 mm

List s podacima

Vijak za podložnu pločicu	259027 3
Podložna pločica	269007 1
Serija	Eco
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/250600-16/11>