

**VCMT 160404, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261474 HBT130
GTIN	4062406257729
Razred artikla	22D

Opis

VCMT 160404 HBT130 Vrsta: HBT130
Lomač odvojenih čestica: MM
Dubina reza a_p : 0,3 - 2,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,35 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 200 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	M
Broj zamjena/oštrica	2
Posmak f	0,05 - 0,35 mm/okr
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Lomač odvojenih čestica	MM
Prevlaka	TiCN
Uvjetovanost reza	lagani prekid

Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 200 m/min
Dubina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Kutni radijus	0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCMT 160404
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta	HBT130
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje