


Garant**Vakuumska ploča s rasterom Venturi sustav, tip: VRV0****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	384900 VRV0
GTIN	4062406256425
Razred artikla	31E

Opis**Izvedba:**

Aluminij, eloksiran u plavoj boji. Radni tlak 3,5 – 8 bara. Krajnji vakuum iznosi cca. 80 mbar (92% vakuum). Integriran prigušivač zvuka umanjuje stvaranje buke. Ravnina $\pm 0,5$ mm.

Prednost:

Povoljan početni sustav. Nizak trošak održavanja. Odmah spreman za upotrebu.

Upotreba:

Za vakuumsko stezanje **bez** vakuumske pumpe. Za upotrebu na **strojnim stegama**. Moguće je stegnuti prije svega tanke elemente pomoću male sile.

Dio isporuke:

Granične pločice, pneumatsko crijevo $\varnothing 10$ mm (1 m), Venturi mlaznica (1 x).
Crijevo s vakumom $\varnothing 4$ mm (10 m).

Napomena:

Kada se koriste Venturijeve cijevi, ne preporučuje se obrada emulzijom rashladnog sredstva.

Tehnički opis

Duljina	200 mm
Raster	12,5 mm
širina	125 mm
Visina	21 mm

Vrsta proizvoda

Vakuumska stezna ploča