

Garant**eco držač za tokarenje, lijevi, veličina drške / pločice: 16/06mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251901 16/06
GTIN	4045197809049
Razred artikla	21U

Opis

Izvedba:

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva na oštricu. Hlađenjem preciznim mlaznicama toplinsko opterećenje smanjuje se na ciljan i učinkovit način jer je mlaz rashladnog sredstva optimalno usmjeren između odvojene čestice i rezne oštrice. Za povećanu produktivnost, dulji vijek trajanja i veću sigurnost postupka.

S četverostrukim hlađenjem.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo u kombinaciji s GARANT sustavom eco prihvata br. 319001 – 319886 ili bez duljine osovine < 125 mm dodatno pod br. 317900.

Unutarnje hlađenje: da

ISO kod držača: DWLNR/L 1616H06

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: WN.. 0604..

Funkcionalna širina L₄: 20 mm

Duljina glave L₁: 27 mm

Ukupna duljina L: 100 mm

Podložna
pločica: 259033 8

Tehnički opis

Veličina drške	16 mm
Podložna pločica	259033 8
Vijak za podlošku	259027 1
Veličina pločice	6 mm
ISO kod držača	DWLNR/L 1616H06

Vilica, vijak, opruga	259036 13
Ukupna duljina L	100 mm
Funkcionalna širina L ₄	20 mm
Duljina glave L ₁	27 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WN.. 0604..
Seriya	Eco
Primjena	lijevi
Standard	DIN ISO 5610
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Momentni odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8