

**Stega za nisko stezanje, visoka, navoj: M12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	375006 M12
GTIN	4059245237890
Razred artikla	37K

Opis**Izvedba:**

Posebno niska i kompaktna konstrukcija. Učinak povlačenja prema dolje pomoću kosog klina vodilice.

Upotreba:

Za nisko stezanje posebno niskih obradaka izravno na ploču stol stroja.

Materijal:

Poboljšani čelik

Tehnički opis

Visina H	38 mm
Stezni podizaj	5 mm
Sila stezanja	20 kN
Visina H ₁	23 mm
maksimalni stezni moment	90 Nm
Širina B	35 mm

Materijal	Poboljšani čelik
Vrsta proizvoda	Pritezač prema dolje