



Mehanička stezna čahura vanjsko stezanje, Vanjski Ø D: 160mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	370126 160
GTIN	4059245292578
Razred artikla	37K

Opis

Izvedba:

- Za stezanje izradaka sa složenim konturama, za 5-stranu obradu.
- Najmanja dubina stezanja od 2 mm.
- Stezni hod 0,3 mm.

Materijal:

Aluminij visoke čvrstoće.

Dio isporuke:

Stezni prsten za obradu.

Tehnički opis

Izvedba	Vanjsko stezanje
Maksimalna dubina obrade T	25 mm
Visina H	45 mm
Stezni podizaj	0,3 mm
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta

Pribor

Prihvat za mehaničku steznu čahuru Vanjski Ø D 160 mm

370125 160