

**Prihvat za mehaničku steznu čahuru, Vanjski Ø D: 90mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370125 90
GTIN	4059245292516
Razred artikla	37K

**Opis****Upotreba:**

- Za prihvat steznih čahura za unutarnje i vanjsko stezanje.
- Stezna čahura pozicionira se na prihvat uz pomoć 2 cilindrična zatika i osiguravaju od zakretanja.

**Materijal:**

Poniklani kaljeni čelik

**Tehnički opis**

Duljina ključa SW	8 mm
Visina H	40 mm
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta

**Pribor**

Mehanička stezna čahuravanjsko stezanje Vanjski Ø D 90 mm	370126 90
---	-----------