

**Mehanička stezna čahura vanjsko stezanje, Vanjski Ø D: 65mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370126 65
GTIN	4059245292547
Razred artikla	37K

Opis**Izvedba:**

- Za stezanje izradaka sa složenim konturama, za 5-stranu obradu.
- Najmanja dubina stezanja od 2 mm.
- Stezni hod 0,3 mm.

Materijal:

Aluminij visoke čvrstoće.

Dio isporuke:

Stezni prsten za obradu.

Tehnički opis

Izvedba	Vanjsko stezanje
Visina H	25 mm
Maksimalna dubina obrade T	10 mm
Stezni podizaj	0,3 mm
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta

Pribor

Prihvat za mehaničku steznu čahuru Vanjski Ø D 65 mm

370125 65