



Čelični tračni metar V2A za opseg i Ø Širina trake 35 mm, maks. obujam mjernog područja: 2200mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	465684 2200
GTIN	2050002041240
Razred artikla	46R

Opis

Izvedba:

Čelični tračni metar **CJU** za mjerenje vanjskog opsega i Ø okruglog tijela. Traka od čelika s oprugom na prednjoj je strani laserski podijeljena 2 skale za opseg i Ø. Razmak podjelne crte 1 mm. **Očitavanje nonija 0,1 mm.** Granice pogreške skale prema DIN 866.

V2A izvedba od nehrđajućeg čelika za opruge.

Prednost:

Jednostavno rukovanje i mogućnost centriranja zbog široke kontaktne površine. Veća stabilnost. Brže i sigurno mjerenje.

Napomena:

Metar u traci C s očitavanjem od 0,05 mm i metar u traci s crnom prevlakom na upit. Stacionarna verzija CJU na zahtjev.

Tehnički opis

Debljina trake	0,2 mm
Očitavanje	0,1 mm
Širina trake	35 mm
Mjerno područje za Ø	300 - 700 mm
Mjernog područja za opseg	940 - 2200 mm
Kalibriranje	G2

Vrsta proizvoda

Metar u traci

UslugeKalibriranjeTračni metar za mjerenje opsega maks. duljina
3000 mm

026280 3000