

**Garant****ESD utični nadogradni regal, dubina 500 mm, visina: 2000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972515 2000
GTIN	4062406256494
Razred artikla	911

**Opis****Izvedba:**

Stabilan okvir profila od pravokutnih stupova (50×25×1,25 mm) s prorezima za vješanje u rasteru od 40 mm za prihvat prečki / polica. Okvir profila s plastičnim završnim kapticama koje ne provode struju. Nadogradnja se vrši natičnom montažom bez alata. Zbog velike bočne stabilnosti nisu potrebni dijagonalni profili za stabiliziranje. Police imaju **ESD praškasto lakiranje**. Pociočana opruga na svakoj polici uspostavlja pouzdani kontakt s postavljenom točkom uzemljenja.

**Dio isporuke:**

**Uključuje ESD kabel za uzemljenje.**

**Lakiranje:**

Svjetlosive boje slično RAL 7035, **presvučeno s ESD prahom.**

**Napomena:**

- **Da bi stabilnost regala bila osigurana, kod odnosa visine prema dubini većeg od 5:1 potrebno je poduzeti mjere protiv prevrtanja.**
- **Svi plastični dijelovi (npr. pokrovne kاپice) nisu ESD provodljivi.**

**Tehnički opis**

Širina police svjetla dimenzija	900 mm
maksimalno opterećenje polja	900 kg
dimenzije ugradnje osnovni regal širina	975 mm
Širina police	946 mm
Broj polica	4
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	120 kg
Debljina police	38 mm
Podešavanje visine u rasteru	40 mm
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Atribut imena proizvoda	dubina 500 mm
Vrsta proizvoda	Regal s policama