

Unutarnja četka NOVOFLEX-B Zrno SiC120, tip: 6,5



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 574490 6,5 |
| GTIN | 4013349791528 |
| Razred artikla | 57L |

Opis

Izvedba:

Samocentrirajuća unutarnja četka s fleksibilnim **kuglicama od silicij-karbida**. Ukupna duljina 200 mm.

Upotreba:

Za **skošavanje bridova, završnu obradu površina i honanja**. Izrađuju se **ravnomjerno brušene površine** s velikim nosivim udjelom. Primjena ručnih bušilica i brusilica. Preporučeni broj okretaja 350 – 700 min⁻¹, kontaktno vrijeme 20 – 40 sekundi.

Napomena:

Ne koristiti na suho, već upotrijebiti s uljem za brušenje br. 084205.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Ø četke D ₁ | 7 mm |
| prikladno za Ø bušenja | 6,1 - 6,5 mm |
| Radna dužina L ₃ | 40 mm |
| Ø drške D _s | 2,5 mm |
| Serija | NOVOFLEX-B |
| Materijal opreme | Silicijev karbid |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | SiC |
| Granulacija | 120 |
| preporučeni broj okretaja | 350 - 700 min ⁻¹ |
| Vrsta proizvoda | Unutarnja četkica |

Pribor

Visokoučinkovito ulje za rezanje koje ne sadrži mineralno uljeUV 80 sadržaj 5 l

084205 5

Visokoučinkovito ulje za rezanje koje ne sadrži mineralno uljeUV 80 sadržaj 20 l

084205 20

Visokoučinkovito ulje za rezanje koje ne sadrži mineralno uljeUV 80 sadržaj 0,25 l

084205 0,25