

**Garant****Magnet za podizanje tereta LM1, maks. nosivost: 300kg****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	382020 300
GTIN	4062406257774
Razred artikla	310

**Opis****Izvedba:**

- Ušica za dizalicu, upravljačka poluga i bočni poklopci od INOX čelika.
- Nenamjernu aktivaciju upravljačke poluge u radu sprječava sigurnosni zaporni mehanizam.
- Stezna površina pripremljena za alternativnu montažu polnih nastavaka.
- Certificirana prekidna sila jamči 3-struku sigurnost za rukovatelja.
- Gurtina za dizalicu može montirati i bočno za podizanje vertikalnih tereta, pomoću izmjenjivih polova.
- Sprječavanje povratnog trzaja upravljačke poluge zahvaljujući „Soft-Opening-Protection“.

**Prednost:**

- Visokokvalitetna obrada u bezvremenog GARANT dizajnu, u kombinaciji s dobro promišljenim zahtjevima rukovatelja i sigurnosnim zahtjevima.
- Certificirana prekidna sila jamči 3-struku sigurnost za rukovatelja.
- Gurtina za dizalicu može montirati i bočno za podizanje vertikalnih tereta, pomoću izmjenjivih polova.
- Sprječavanje povratnog trzaja upravljačke poluge zahvaljujući „Soft-Opening-Protection“.

**Dodatni pribor:**

Par polnih nastavaka br. 382025.

**Napomena:**

Zračni raspor < 0,1 mm kod ST materijala! **Uključivanje magnet za podizanje tereta samo na magnetnim površinama!** Zahvaljujući sigurnosnom konceptu prilagodba prema geometriji obradaka koje treba dizati. Certifikat ispitivanja za sile otpora na upit.

**Tehnički opis**

minimalna debljina stjenke materijala, ravni	25 mm
Dimenzija D	87 mm
maksimalni nosivi teret ravan	300 kg
Dimenzija C	98 mm
Dimenzija G	21 mm
Dimenzija F	231 mm
Težina	9,5 kg
maksimalna duljina, ravna	2000 mm
Dimenzija E	95 mm
maksimalan Ø okrugli	300 mm
Dimenzija B	191 mm
Dimenzija A	161 mm
minimalna debljina stjenke materijala, okrugli	20 mm
maksimalni nosivi teret okrugli	150 kg
maksimalna širina, ravna	1000 mm
Vrsta proizvoda	Magnet za podizanje tereta

**Pribor**

Polni nastavak, par za tip 300	382025 300
--------------------------------	------------