

Garant**Magnet za podizanje tereta LM1, maks. nosivost: 600kg****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	382020 600
GTIN	4062406257781
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

- Ušica za dizalicu, upravljačka poluga i bočni poklopci od INOX čelika.
- Nenamjernu aktivaciju upravljačke poluge u radu sprječava sigurnosni zaporni mehanizam.
- Stezna površina pripremljena za alternativnu montažu polnih nastavaka.
- Certificirana prekidna sila jamči 3-struku sigurnost za rukovatelja.
- Gurtina za dizalicu može montirati i bočno za podizanje vertikalnih tereta, pomoću izmjenjivih polova.
- Sprječavanje povratnog trzaja upravljačke poluge zahvaljujući „Soft-Opening-Protection”.

Prednost:

- Visokokvalitetna obrada u bezvremenog GARANT dizajnu, u kombinaciji s dobro promišljenim zahtjevima rukovatelja i sigurnosnim zahtjevima.
- Certificirana prekidna sila jamči 3-struku sigurnost za rukovatelja.
- Gurtina za dizalicu može montirati i bočno za podizanje vertikalnih tereta, pomoću izmjenjivih polova.
- Sprječavanje povratnog trzaja upravljačke poluge zahvaljujući „Soft-Opening-Protection”.

Dodatni pribor:

Par polnih nastavaka br. 382025.

Napomena:

Zračni raspor < 0,1 mm kod ST materijala! **Uključivanje magnet za podizanje tereta samo na magnetnim površinama!** Zahvaljujući sigurnosnom konceptu prilagodba prema geometriji obradaka koje treba dizati. Certifikat ispitivanja za sile otpora na upit.

Tehnički opis

minimalna debljina stjenke materijala, okrugli	25 mm
Dimenzija B	276 mm
Dimenzija D	87 mm
maksimalan Ø okrugli	300 mm
Dimenzija G	21 mm
minimalna debljina stjenke materijala, ravni	30 mm
Dimenzija C	98 mm
Težina	15 kg
maksimalni nosivi teret ravan	600 kg
Dimenzija A	246 mm
Dimenzija F	231 mm
maksimalni nosivi teret okrugli	300 kg
maksimalna duljina, ravna	2250 mm
Dimenzija E	95 mm
maksimalna širina, ravna	1500 mm
Vrsta proizvoda	Magnet za podizanje tereta

Pribor

Polni nastavak, par za tip 600	382025 600
--------------------------------	------------