

**Garant****Polni nastavak, par, za tip: 300****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	382025 300
GTIN	4062406257804
Razred artikla	310

**Opis****Izvedba:**

Opcija 1

Ø obratka: 40 – 300 mm

Opcija 2

Ø obratka: 158 – 500 mm

Opcija 3

okomito maks. opterećenje: 160 kg

**Opis:****Opcija 1:** promjer obratka 40 – 300 mm.**Opcija 2:** promjer obratka 158 – 500 mm.**Opcija 3:** okomito maks. opterećenje: 160 kg.**Upotreba:**

Za montažu na steznu površinu magneta za podizanje. Na taj se način mogu podizati obratci različitih promjera. Optimirana pristupačnost u pojedinačnim situacijama.

**Odgovara:**

Magnet za podizanje tereta LM1 br. 382020 vel. 300 i 600.

**Dio isporuke:**

Uključuje i pričvršne vijke i pritezne vijke za svornjake za prijevoz okomitih tereta.

**Napomena:****Uključajte magnete za podizanje tereta samo na magnetnim površinama!**

Maksimalna nosivost varira ovisno o opciji.

## Tehnički opis

Vrsta proizvoda

Komad stupa

---

## Pribor

Magnet za podizanje tereta LM1 maks. nosivost 300 kg

382020 300