

ESD SMD asortiman za nastavke, broj alata: 9**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	973230 9
GTIN	2050002041950
Razred artikla	91A

Opis**Izvedba:**

Uobičajeni asortimani alata u ESD umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. **Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja** koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Dio isporuke:

ESD nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 973200 vel. 973230: 1 kom.

GARANT ESD elektronička kliješta za rezanje žice br. 726210 vel. 125: 1 kom.

KNIPEX ESD elektronička kliješta za rezanje žice br. 726660 vel. 125: 1 kom.

Elektronička šiljasta kliješta GARANT ESD br. 727170 vel. 140: 1 kom.

Pinceta HOLEX ESD, šiljasta, br. 727520 vel. AMB: 1 kom.

Pinceta HOLEX ESD, tupa, br. 727580 vel. AMB: 1 kom.

Pinceta HOLEX ESD, uski vrh, br. 727600 vel. AM: 1 kom.

Precizna drška bez oštrice br. 845320: 1 kom.

12-dijelni komplet noževa za skalpel, br. 845330 vel. 18: 1 kom.

Zaštitna kapica za preciznu dršku br. 845335: 1 kom.

Tehnički opis

Dubina	300 mm
Broj alata	9

Širina u G	10
Dubina u G	12
širina	250 mm
Izvedba	s asortimanom alata
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina	30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G	10×12
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	Umetak od tvrde pjene

Pribor

Umetak od tvrde pjene, prazan, za garniture alataESD prikladno za asortiman od tvrde pjene 973230	973200 973230
Elektronička kliješta za rezanje Super Knips®, ručke odvodne ukupna duljina 125 mm	726660 125
Zaštitna kapa za br. 845320/5325	845335
Precizna drška (bez noža) od VA čelika	845320
Šiljasta elektronička kliješta cijela duljina 140 mm	727170 140
Pinceta sužena, zaobljeni vrh širine 2,5 mm, 120 mm, oblik 2a materijal AMB	727580 AMB
Garnitura sječiva za skalpel12 dijelova tip 18	845330 18
Pinceta šiljata, 125 mm oblik AA materijal AMB	727520 AMB
Pinceta s uskim vrhom savijena pod kutom, 150 mm, oblik 22b materijal AMB	727600 AMB
Elektronička kliješta za rezanje, normalna glava cijela duljina 125 mm	726210 125