

**HOLEX****Garniture malih glodala 8-dijelno, ozubljenje INOX – grubo, HM, broj glodaćih klinova: 8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	547115 8
GTIN	4062406255060
Razred artikla	52D

**Opis****Izvedba:**

**Inovativna geometrija ozubljenja omogućava vrlo veliku učinkovitost odrezivanja s istovremenim tihim radom i jednostavnim vođenjem.** Izvanredno oblikovanje odvojenih čestica i kvalitete površina, nisko toplinsko opterećenje materijala (bez promjene boje materijala). Ø drške 6mm.

**Upotreba:**

Optimirano za obradu **austenitnog čelika otpornog na hrđu i kiseline**, mekane legure titana i metale koji ne sadrže željezo.

**Dio isporuke:**

Po 1 kom. br. 547250 vel. A0616; A1020; A1225; C1225; D1009; G0820; F1225; L1020.

**Tehnički opis**

Stupanj finoće ozubljenja	grubo
Kratka oznaka ozubljenja	INOX
Rezni materijal	HM

Ø drške	6 mm
Broj glodaćih klinova	8
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		

### Pribor

Roto glodaloOzubljenje INOX – grubo tip D1009	547250 D1009
Roto glodaloOzubljenje INOX – grubo tip A0616	547250 A0616
Roto glodaloOzubljenje INOX – grubo tip G0820	547250 G0820
Roto glodaloOzubljenje INOX – grubo tip F1225	547250 F1225
Roto glodaloOzubljenje INOX – grubo tip A1225	547250 A1225
Roto glodaloOzubljenje INOX – grubo tip L1020	547250 L1020
Roto glodaloOzubljenje INOX – grubo tip C1225	547250 C1225
Roto glodaloOzubljenje INOX – grubo tip A1020	547250 A1020