

**SNMX 120408, HUT25, radijus: 1mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 251398 1      |
| GTIN           | 4062406258283 |
| Razred artikla | 29W           |

**Opis****Odgovara:**

Stezni držač PSSN. Na primjer, stezni rotacijski držači za tokarenje br. 251112 i 251113.

**Napomena:**

Prilikom korištenja izmjenjivih pločica s radijusom  $\geq 3$  mm, ležište se mora namjestiti.

**Tehnički opis**

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Dubina reza $a_p$                 | 1 - 4 mm         |
| Uvjetovanost reza                 | kontinuirano     |
| Brzina reza $v_c$ glavna primjena | 50 - 120 m/min   |
| Broj zamjena/oštrica              | 8                |
| Posmak $f$                        | 0,1 - 0,2 mm/okr |
| Rezni materijal                   | Tvrđi metal (HM) |
| Glavna primjena                   | P                |
| Dodatna primjena                  | M                |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Prevlaka                            | bez prevlake                       |
| Brzina reza $v_c$ sporedna primjena | 30 - 80 m/min                      |
| Vrsta                               | HUT25                              |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice    | SNMX 1204                          |
| Atribut imena proizvoda             | HUT25                              |
| Vrsta proizvoda                     | Okretna rezna pločica za tokarenje |