

**HOLEX****SNMX 120408, HUT25, radijus: 1-4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251398 1-4
GTIN	4062406258320
Razred artikla	29W

**Opis****Odgovara:**

Stezni držač PSSN. Na primjer, stezni rotacijski držači za tokarenje br. 251112 i 251113.

**Napomena:**

Prilikom korištenja izmjenjivih pločica s radijusom  $\geq 3$  mm, ležište se mora namjestiti.

**Tehnički opis**

Posmak f	0,1 - 0,2 mm/okr
Dubina reza $a_p$	1 - 4 mm
Prevlaka	bez prevlake
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMX 1204
Brzina reza $v_c$ sporedna primjena	30 - 80 m/min
Dodatna primjena	M
Vrsta	HUT25
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	50 - 120 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Broj zamjena/oštrica	8
Glavna primjena	P
Atribut imena proizvoda	HUT25
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje