

**SNMX 120408, HUT25, radijus: 4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251398 4
GTIN	4062406258313
Razred artikla	29W

**Opis****Odgovara:**

Stezni držač PSSN. Na primjer, stezni rotacijski držači za tokarenje br. 251112 i 251113.

**Napomena:**

Prilikom korištenja izmjenjivih pločica s radijusom  $\geq 3$  mm, ležište se mora namjestiti.

**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	50 - 120 m/min
Glavna primjena	P
Broj zamjena/oštrica	8
Brzina reza $v_c$ sporedna primjena	30 - 80 m/min
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Posmak $f$	0,1 - 0,2 mm/okr
Dodatna primjena	M

Prevlaka	bez prevlake
Vrsta	HUT25
Dubina reza $a_p$	4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMX 1204
Atribut imena proizvoda	HUT25
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje