

HOLEX**SNMX 120408, HUT25, radijus: 3mm**

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 251398 3 |
| GTIN | 4062406258306 |
| Razred artikla | 29W |

Opis

Odgovara:

Stezni držač PSSN. Na primjer, stezni rotacijski držači za tokarenje br. 251112 i 251113.

Napomena:

Prilikom korištenja izmjenjivih pločica s radijusom ≥ 3 mm, ležište se mora namjestiti.

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Dubina reza a_p | 3 mm |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 50 - 120 m/min |
| Dodatna primjena | M |
| Posmak f | 0,1 - 0,2 mm/okr |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Glavna primjena | P |
| Broj zamjena/oštrica | 8 |
| Vrsta | HUT25 |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Rezni materijal | Tvrđi metal (HM) |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SNMX 1204 |
| Brzina reza v_c sporedna primjena | 30 - 80 m/min |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano |
| Atribut imena proizvoda | HUT25 |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |