

**LED džepna svjetiljka, crna s baterijama, tip: 117****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	081533 117
GTIN	4062406258412
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

Kvalitetna, dugotrajna i robusna LED džepna svjetiljka od eloksiranog aluminijsa. **Najnovija LED tehnologija s odličnim osvjetljenjem.**

- **Zaštita od kotrljanja.**
- **Gumena navlaka za pritisni gumb.**

S glavom svjetiljke koja se **može usmjeriti.**

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Tehnički opis

Funkcija džepne svjetiljke	Fokus
Ukupna duljina	117 mm
Trajanje osvjetljenja	5 h
ATEX zona	nema

Tip baterije	Mignon, AA
Broj sadržanih baterija	1
Jakost svjetlosti	160 lm
IP-klasa zaštite	IP 54
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Džepna svjetiljka

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081554 LR6
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081561 LR6
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081552 LR6
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081553 LR6
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081551 LR6
Baterije od litij-metala Internacionalna veličina LR6	081559 LR6