


**VHM-HPC svrdlo s cilindričnom drškom DIN 6535 HA, TiAlN, Ø h7: 8,8 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	122536 8,8
GTIN	4045197541154
Razred artikla	11E

**Opis**
**Izvedba:**

**GARANT Diabolo – poprečna rezna oštrica s visokom točnošću centriranja** – time se ostvaruju **posebna geometrija i čvrsta jezgra. Konveksne glavne oštrice** s laganim zaobljenjem bridova i posebnim profilom žljebova za **kratke odvojene čestice.**

**Specijalan sloj** za bušenje u kaljenom čeliku.

**Preporuka:**
**Maksimalna dubina rupe:**

duljina steznih utora (vidi tablicu) minus 1,5×nazivni Ø.1

**Napomena:**

Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.

Izvedba **HB**: naručuje se s **br. 122538** .

Izvedba **HE**: naručuje se s **br. 122536 + 129100HE** .

Rezni materijal: VHM

Dubina provrta do: 6×D

Tip: H

Kut oštrice: 140 stupanj

Drška: DIN 6535 HA s h6

Strategija rezanja: HPC

Standard: DIN 6537

Tolerancija nazivnog Ø: h7

Broj oštrica Z: 2

Tolerancija nazivnog Ø: h7

Duljina reznog utora: 61 mm

Ukupna duljina  $L_{ukupno}$ : 103 mm

Ø drške: 10 mm

Pomak f u čeliku < 60 HRC: 0,09 mm/okr

**Tehnički opis**

Pomak f u čeliku < 60 HRC	0,09 mm/okr
Tolerancija drške	h6
Duljina reznog utora	61 mm
Broj oštrica Z	2
Nazivni Ø	8,8 mm
Tolerancija nazivnog Ø	h7
Ø drške	10 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	103 mm
Standard	DIN 6537
preporučena maksimalna dubina bušenja	47,8 mm
Seriya	Diabolo
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Dubina provrta do	6×D
Tip	H
Kut oštrice	140 stupanj
Drška	DIN 6535 HA s h6
Strategija rezanja	HPC
Obruč u boji	crveno

## Usluge

Omče držala Tip HE	129100 HE
--------------------	-----------