

**GECHTER****Ručna preklopna preša s zračnom podrškom, Tlačna sila: 4 kN****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe

086761 4

GTIN

Razred artikla

08V

**Opis****Izvedba:**

Ručna preša s potporom za ruke i definiranim startom 4kN HKP / L-DS.

Pritisna sila 4 kN (radni tlak 7,7 bara).

Pritisni klizač produžuje se ručnom polugom preko zgloba koljena. U tom položaju radnik može priiskom gumba ili opcionalno laganim okretanjem ručne poluge definirano pokrenuti 5,9 mm dugi pneumatski radni korak.

**Upotreba:**

Prešanje, zakivanje, probijanje, prirubljivanje, utiskivanje.

Istovar: 120 mm

Ugradbena visina: 73 - 240 mm

Prihvatna rupa u kliznom nosaču: Ø 10 H7 mm

Širina stola: 200 mm

Dubina stola: 169 mm

Visina bez ručne poluge: 678 mm

**Tehnički opis**

Težina

36 kg

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Istovar                               | 120 mm                      |
| Širina osnovne površine               | 340 mm                      |
| Dubina osnovne površine               | 260 mm                      |
| Visina bez ručne poluge               | 678 mm                      |
| Ugradbena visina                      | 73 - 240 mm                 |
| Prihvatna rupa u kliznom nosaču       | Ø 10 H7 mm                  |
| Širina stola                          | 200 mm                      |
| Dubina stola                          | 169 mm                      |
| maksimalna tlačna sila                | 4 kN                        |
| Radni tlak                            | 2 - 7 bar                   |
| Priključni navoj za komprimirani zrak | 1/4 col                     |
| Duljina hoda                          | 6 - 46 mm                   |
| Vrsta proizvoda                       | Preša s koljenastom polugom |