

BENNING**Ispitivač faza i redoslijeda faza Tritest Easy, tip: TRITEST****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	473280 TRITEST
GTIN	4014651200517
Razred artikla	47A

Opis**Izvedba:**

Za brzo i jednostavno utvrđivanje faze u utičnicama, razvodnim kutijama, prekidačima i svjetiljkama. Lokalizira lomove kabela u izoliranim vodovima.

Funkcija:

IP53: Postoji zaštita od vode, do 60° u odnosu na uobičajene radne uvjete i zaštita od naslaga prašine u unutrašnjosti (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Provjerite smjer rotacije.

Ispitivanje faza, izoliranih kabela i ispitivanje slomljenih kabela.

Standard:

DIN EN 61010-1.

Dio isporuke:

Uključuje 2 baterije 081561 vel. LR3.

Tehnički opis

Kategorija prenapona	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Mjerno područje AC	200 - 1000 V
IP-klasa zaštite	IP 53
Broj sadržanih baterija	2
Opskrba energijom	na bateriju
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR3
Materijal kućišta	ABS plastika
Vrsta proizvoda	Ispitivač faze i okretnog polja

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3

081561 LR3