

STANLEY**Tračni metar Powerlock, duljina trake: 3m****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	462360 3
GTIN	3253561332180
Razred artikla	46R

Opis**Izvedba:**

Metar u traci s kromiranim metalnim kućištem otpornim na udarce. Dodatno jaka traka sa skalom na gornjem i donjem rubu. S funkcijom kočenja i automatskim namotavanjem. Traka potpuno prevučena zaštitnim slojem za visoku otpornost na abraziju. Uključujući kopču za remen.

Tehnički opis

Duljina kućišta	57 mm
Širina kućišta	22 mm
Visina kućišta	60 mm
Širina trake	12,7 mm
Standard	EG II
Kalibriranje	G1
Vrsta proizvoda	Metar u traci

Usluge

KalibriranjeTračni metar maks. duljina 5 m

026240 5