

BENNING**Ispitivač faze, tip: VT1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	473282 VT1
GTIN	4014651200548
Razred artikla	47A

Opis**Izvedba:**

Za brzo i jednostavno utvrđivanje faze u utičnicama, razvodnim kutijama, prekidačima i svjetiljkama. Lokalizira lomove kabla u izoliranim vodovima.

Funkcija:

IP40: Zaštićen od prodora stranih tijela s $\varnothing > 1$ mm, međutim alate i žice treba držati podalje, a osim toga ne pruža zaštitu od vode.

Upotreba:

Ispitivanje faza, izoliranih kabela i ispitivanje slomljenih kabela.

Standard:

DIN EN 61010-1.

Dio isporuke:

Uključuje 2 baterije 081561 vel. LR3.

Tehnički opis

Mjerno područje AC	200 - 1000 V
Kategorija prenapona	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
IP-klasa zaštite	IP 40
Broj sadržanih baterija	2
Opskrba energijom	na bateriju
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR3
Materijal kućišta	ABS plastika
Vrsta proizvoda	Ispitivač faze

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3

081561 LR3