

BENNING**Multimetar, tip: CM1-4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	473230 CM1-4
GTIN	4014651446861
Razred artikla	47A

Opis**Izvedba:**

Robusno i ergonomsko plastično kućište s gumiranom drškom i držačem mjernog šiljka kao i otvorenim strujnim kliještima, osvjetljenim LCD zaslonom, LED indikatorom stupnjeva i osvjetljenjem mjernog mjesta. **Prikaz napona funkcionira od 50 V čak i kada su baterije prazne. Rukovanje jednom rukom** za mjerenje napona na utičnicama (19 mm). Naprava za samoispitivanje (samotestiranje).

Upotreba:

Za mjerenje izmjenične struje, napona, otpora kao i za ispitivanje protoka, faza, redosljeda faza, polariteta. Prikladno za elektrotehniku, industriju, održavanje, servisiranje (traženje pogrešaka), fotonaponske elektrane, vjetroelektrane i kod hibridnih vozila.

Standard:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Dio isporuke:

Uključuje futrolu za pojas, komplet mjernih vodova, gumiranu zaštitu kontaktnog vrha, kapice (KAT III/IV), povećanje kontaktnog vrha (Ø 4 mm), 2 baterije br. 081561 vel. LR3.

Tehnički opis

maksimalni otvor kliješta	16 mm
---------------------------	-------

Broj sadržanih baterija	2
Istosmjerni napon DC	6,0 V – 1000 V
Kategorija prenapona	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Ispitivanje prolaza	akustički / LED
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR3
Mjerni postupak	TRUE RMS
Izmjenična struja AC	0,1 A – 200 A
Opseg prikaza	9999
Osnovna preciznost	1,5 %
Izmjenični napon AC	6,0 V – 1000 V
Funkcija memorije	HOLD
Rasvjeta mjernog mjesta	LED
Ispitivanje redoslijeda faza	LED
Ispitivanje faza	LED
Ispitivanje polarnosti	LED
Otpor	1 Ω – 50 kΩ
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	DIN EN 61010-1
Materijal kućišta	Plastika
Kalibriranje	I4
Vrsta proizvoda	Električna kliješta

Usluge

KalibriranjeStrujna kliješta tip D	027050 D
DAkKS kalibriranjeStrujna kliješta tip D	027060 D

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081561 LR3
---	------------