

KERN**Viseća vaga tip HCD, maks. područje vaganja: 300kg**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	479434 300
GTIN	4045761214170
Razred artikla	47D

Opis

Izvedba:

LED zaslon s pozadinskim osvjetljenjem za ugodnije očitavanje i s većih udaljenosti. Funkcija Data-Hold za zadržavanje mjerenih vrijednosti.

Visoka mobilnost uslijed lake, stabilne konstrukcije. Trajanje baterije oko 20 h.

Dio isporuke:

Uključuje daljinsko upravljanje s 2 baterije br. 081561 vel. LR3. Vaga uključuje 4 baterije br. 081561 LR6.

Tehnički opis

Očitavanje	100 g
Broj sadržanih baterija	2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR3
Dubina kućišta	79 mm
Kalibriranje	Cijena na upit
Širina kućišta	194 mm

Granica odstupanja u odnosu na maksimalne vrijednosti	0,2 %
Ukupna duljina	276 mm
Visina kućišta	97 mm
Neto težina	1,1 kg
maksimalno područje vaganja	300 kg
Radna temperatura	0 - 40 °C
Opskrba energijom	na bateriju
Prikaz s pozadinskim osvjetljenjem	da
Tipka za zadržavanje vrijednosti	da
Trajanje baterije	20 h
Vrsta proizvoda	Viseća vaga / vaga za dizalice

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081561 LR3
---	------------