



6-kutni L odvijač 90° – 100°, dugački, s kuglastom glavom i kratkim krakom prevučen prahom, broj odvijača: 1,5mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 627382 1,5 |
| GTIN | 7610733283040 |
| Razred artikla | 63D |

Opis

Izvedba:

Iznimno kratak krak s fleksibilnim kutom (90° – 100°), kuglasta se glava može postaviti ukoso do nagiba od 30°. Specijalna legura PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Samo s kutom od 90°.

Prednost:

Fleksibilni kut na kratkom kraku (90° – 100°).

90° za uvođenje: Može se pristupiti čak i teško pristupačnim mjestima.

100° za rad: Zahvaljujući prostoru koji omogućuje slobodne ruke jamči se ugodan i siguran rad.

Materijal:

Površina poniklana, kromirana i **praškasto lakirana** radi lakšeg pronalaženja pomoću uočljive boje „Rainbow“.

Tehnički opis

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Površina | prevučen prahom |
| Duljina krakova | 82×6 mm |
| Imbus | 1,5 mm |
| Materijal | PB Swiss Tools-specijalna legura |
| Profil progona | 6-kutni odvijač |
| Kuglasta glava na dugačkom kraku | da |
| kut od 100 stupnjeva | da |
| kraći krak | da |
| Dugačka izvedba | da |

Vrsta proizvoda

Odvijači