



6-kutni L odvijač 90° – 100°, dugački, s kuglastom glavom i kratkim krakom prevučen prahom, broj odvijača: 2mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	627382 2
GTIN	7610733283057
Razred artikla	63D

Opis

Izvedba:

Iznimno kratak krak s fleksibilnim kutom (90° – 100°), kuglasta se glava može postaviti ukoso do nagiba od 30°. Specijalna legura PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Samo s kutom od 90°.

Prednost:

Fleksibilni kut na kratkom kraku (90° – 100°).

90° za uvođenje: Može se pristupiti čak i teško pristupačnim mjestima.

100° za rad: Zahvaljujući prostoru koji omogućuje slobodne ruke jamči se ugodan i siguran rad.

Materijal:

Površina poniklana, kromirana i **praškasto lakirana** radi lakšeg pronalaženja pomoću uočljive boje „Rainbow“.

Tehnički opis

Imbus	2 mm
Duljina krakova	92×7 mm
Površina	prevučen prahom
Materijal	PB Swiss Tools-specijalna legura
Profil progona	6-kutni odvijač
Kuglasta glava na dugačkom kraku	da
kut od 100 stupnjeva	da
kraći krak	da
Dugačka izvedba	da

Vrsta proizvoda

Odvijači