



## 6-kutni L odvijač 90° – 100°, dugački, s kuglastom glavom i kratkim krakom kromiran, broj odvijača: 3mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	627381 3
GTIN	7610733282890
Razred artikla	63D

### Opis

#### Izvedba:

Iznimno kratak krak s fleksibilnim kutom (90° – 100°), kuglasta se glava može postaviti ukoso do nagiba od 30°. Specijalna legura PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti.

#### Prednost:

Fleksibilni kut na kratkom kraku (90° – 100°).

**90° za uvođenje:** Može se pristupiti čak i teško pristupačnim mjestima.

**100° za rad:** Zahvaljujući prostoru koji omogućuje slobodne ruke jamči se ugodan i siguran rad.

#### Materijal:

Poniklana i kromirana površina.

### Tehnički opis

Imbus	3 mm
Duljina krakova	128×11 mm
Površina	kromirano
Materijal	PB Swiss Tools-specijalna legura
Profil progona	6-kutni odvijač
Kuglasta glava na dugačkom kraku	da
kut od 100 stupnjeva	da
kraći krak	da
Dugačka izvedba	da
Vrsta proizvoda	Odvijači

