



Kompaktna kliješta za armaturu CoBolt® s otvorima za oštrice., cijela duljina: 160mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	731752 160
GTIN	4003773084587
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Zahvaljujući specijalnom prijenosnom mehanizmu, veliki učinak rezanja s malom silom rezanja. Indukcijski kaljene rezne oštrice (približno 64 HRC).

Fosfatirane čeljusti, ručke prevučene plastikom, oštrice s otvorima.

Upotreba:

Za žicu do 2000 N/mm² vlačne čvrstoće.

Materijal:

Krom-vanadij elektročelik, upušteno iskovan i kaljen u ulju.

Tehnički opis

za čelične žice za mekane materijale do Ø	5,3 mm
za čeličnu žicu srednje tvrdoće do Ø	4,4 mm
ukupna duljina	160 mm
za čeličnu žicu do Ø	3 mm
Oštrica	kaljeno
Drška	presvučeno plastikom
Materijal	Krom-vanadij elektročelik
Površina	atramentirano u crnoj boji
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta

