

FLUKE.

Termokamera u džepnom formatu, tip: PTI120**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	474025 PTI120
GTIN	195112031414
Razred artikla	47H

Opis**Izvedba:**

Robusna, snažna termokamera za brzi prikaz infracrvenog zračenja. **Mala kompaktna izvedba u džepnom formatu.**

- **Način rada slika u slici: Jednostavno traženje pogrešaka zahvaljujući istodobnom prikazu vizualne slike i toplinske slike.**
- **LCD dodirni zaslon 8,9 cm (3,5 cola) za lako upravljanje i traženje pogrešaka.**
- **Fluke Connect: Jednostavno osiguranje mjerenja i slika putem WLAN-a.**

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Za preventivno održavanje i nadgledavanje mehaničkih kao i električnih sustava ili proizvodnih procesa. Osobito prikladno za održavanje, građevinu, područje grijanja i vodovodnih instalacija te za upravljanje pogonom i kućnu upotrebu.

Dio isporuke:

Uključuje litij-ionsku akumulacijsku bateriju, USB kabel, omču za nošenje i transportnu torbu.

Tehnički opis

Preciznost	± 2 °C ili 2%
Termička osjetljivost	0,06 K
Veličina detektora	120 × 90 px

Vidno polje	50 × 38 stupanj
Prihvat	Fluke Connect
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Kalibriranje	Cijena na upit
minimalni razmak fokusiranja	0,228 m
Područje temperature	-20 - 400 °C
Frekvencija ponavljanja slika	9 Hz
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
IP-klasa zaštite	IP 54
Veličina ekrana	3,5 col
Vrsta proizvoda	Termokamera

Usluge

KalibriranjeInfracrveni termometar tip A	027600 A
--	----------