

**Električarsko dlijeto, ukupna duljina/Ø drške: 250/10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	743010 250/10
GTIN	7610733283200
Razred artikla	73B

**Opis****Izvedba:**

Od osmerokutnog čelika sa zaštitom za ruke. Sasvim otvrdnjena i kaljena. Moguće je višekratno brušenje bez naknadnog kaljenja. Posebna kvaliteta, najveća moguća tvrdoća (približno 59 HRC) s visokom žilavosti.

**Materijal:**

Specijalna legura krom-vanadija. Površina kromirana.

**Tehnički opis**

Širina noža	12 mm
Ø drške	10 mm
ukupna duljina	250 mm
Materijal	Specijalna legura krom-vanadija
Površina	kromirano
Vrsta proizvoda	Dlijeta i točkala