

Garant**Radna stanica s el. podesivom visinom Nosivost maks. 250 / 200 kg tamna Eluplan ploča, tip: 2000****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	920301 2000
GTIN	4062406261658
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Osnovni okvir s jedinicom za podizanje s poprečnim podupiračem na bočnoj i stražnjoj strani radi stabilizacije. Radna ploča debljine 50mm od eluplana, tamna. Radni stol **bez** reznog lima, nije moguća bočna ugradnja.

Lakiranje:

Noge podesive visine crne boje; poprečni podupirač antracit boje RAL 7016 **praškasto lakirano**.

Preporuka:

Lagani montažni radovi u sjedećem i stojećem položaju.

Napomena:

Zbog maksimalne nosivosti smiju se upotrijebiti samo mobilna kućišta. Izbjegavajte pričvršćivanje kućišta ispod radne ploče. Dodatni odgovarajući dijelovi smanjuju nosivost. Isporučuje se potpuno sastavljeno.

Tehnički opis

Područje podešavanja visine (gornji rub radne ploče) od - do	610 - 1200 mm
ComfortClose	ne
Brzina podizanja	38 mm/s
Dubina	750 mm
Radna ploča dubina	750 mm

Radna ploča duljina	2000 mm
maksimalna nosivost	200 kg
Težina	115 kg
širina	2000 mm
Radna ploča debljina	50 mm
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	200 kg
Vrsta utikača, ulaz	F
Nazivni napon	250 V
Debljina materijala	1 mm
Izvedba podešavanja visine	električno
Debljina pločica	50 mm
Vrsta proizvoda	Radni stol