

Garant**Radna stanica s el. podesivom visinom Nosivost maks. 350 / 300 kg tamna
Eluplan ploča, tip: 2000/S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	920306 2000/S
GTIN	4062406261689
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Osnovni okvir s jedinicom za podizanje s poprečnim podupiračem na bočnoj i stražnjoj strani radi stabilizacije. Radna ploča debljine 50mm od eluplana, tamna. Radni stol s reznim limovima; moguća bočna ugradnja.

Lakiranje:

Noge podesive visine crne boje; poprečni podupirač antracit boje RAL 7016 **praškasto lakirano.**

Preporuka:

Lagani montažni radovi u sjedećem i stojećem položaju.

Napomena:

Zbog maksimalne nosivosti smiju se upotrijebiti samo mobilna kućišta. Izbjegavajte pričvršćivanje kućišta ispod radne ploče. Dodatni odgovarajući dijelovi smanjuju nosivost. Isporučuje se potpuno sastavljeno.

Tehnički opis

maksimalna nosivost	300 kg
Dubina	750 mm
Težina	98 kg
Radna ploča duljina	2000 mm
Brzina podizanja	22 mm/s
Radna ploča dubina	750 mm

Radna ploča debljina	50 mm
Područje podešavanja visine (gornji rub radne ploče) od - do	720 - 1200 mm
širina	2000 mm
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	300 kg
Vrsta utikača, ulaz	F
Nazivni napon	250 V
Debljina materijala	1 mm
Izvedba podešavanja visine	električno
Debljina pločica	50 mm
Vrsta proizvoda	Radni stol