

Uredska stolica na kotačiće s naslonom od tkanine, boja: BLACK



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	974285 BLACK
GTIN	4016849842967
Razred artikla	96B

Opis

Izvedba:

Sjedalo s mekanom udobnom presvlakom s bočno ušivenim donjim dijelom. Presvlaka 100% od poliestera. Synchron tehnologija s automatskom regulacijom težine, s mogućnošću zaključavanja u prednjem i stražnjem položaju sjedala. S podešavanjem dubine, nagiba i visine sjedenja. Uključuje naslon za ruku podesive visine (2D). Univerzalni kotačići i za mekane i za tvrde podove, podnožje Ø 650 mm od crne plastike.

Uredska stolica na kotačiće s naslonom od mekane prozračne tkanine, s izraženom lumbalnom potporom podesive visine. Stražnja strana djelomično prekrivena plastikom.

Standard:

DIN EN 1335, Brandschutznorm EN 1021 Teil 1 und 2.

Nosivost stolice: 120 kg

Područje podešavanja visine: 420 - 550 mm

Širina sjedala: 470 mm

Dubina sjedala: 470 mm

Visina naslona: 560 mm

Područje podešavanja dubine sjedala: 60 mm

Boja materijala sjedala: crna

Tehnički opis

Nosivost	120 kg
Sinkronizirana mehanika	da
Boja materijala sjedala	crna
Područje podešavanja dubine sjedala	60 mm
Izvedba križnog postolja	Set kotačića
Materijal križnog postolja	Plastika
Visina naslona	560 mm
Širina sjedala	470 mm
Potpورا za lordozu	da
Dubina sjedala	470 mm
Moguća prilagodba para naslona za ruke	da
Izvedba	s kotačićima
Nosivost stolice	120 kg
Križno postolje Ø	650 mm
Područje podešavanja visine	420 - 550 mm
Vrsta proizvoda	Uredske stolice na kotačiće