

Garant GRIDLINE

Radionički stol, otvoren s lijeve strane, 3 ladice s desne strane, Tamna Eluplan ploča, 20×20G, duljina ploče: 1500mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	920807 1500
GTIN	4062406262112
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Radionički stol sa stabilnom čeličnom konstrukcijom s nosačem od 4-kutne cijevi. Kućište ladice s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. Noge s plastičnim zaštitama, koje ne oštećuju pod.

Udubljeno otvoreno kućište za ergonomsko sjedenje.

Korpus ladice uvijek svijetlo sive boje RAL 7035, **prevučen prahom**. Fronte ladica različitih boja. Bez nepotrebnih rubova koji ometaju optimalno čišćenje i iskorištavanje površine s materijalom za raspodjelu (kutije, umeci od tvrde pjene, perforirane pregradne letvice). Prihvati za ladice u rasteru od 25 mm.

Sustav zaključavanja s cilindričnom bravom sa sigurnosnim zatikom s 5 zatika za zatvaranje, modularnim utičnim umetkom. Moguća primjena u napravama za zatvaranje.

Plasman:

Visina prednje strane ladice (desno) mm: 125, 150, 250

Dodatni pribor:

Dodatni pribor, kao što je ručno podešavanje visine, kotači, bočna stranice itd. pronaći ćete pod pojedinačnim dijelovima GridLine u grupi 92.

Lakiranje:

Tijelo stola i tijelo ladice svjetlosive boje RAL 7035, prednje strane ladica i vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Tijelo ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Tehnički opis

Broj ladica	3
Kućište ladice, korisna visina	525 mm
Težina	126 kg
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	800 kg
Korisna površina ladice u G	20×20
Podgradnja dubina	700 mm
Korisna širina ladica u G	20
Korisna dubina ladica u G	20
Visina	850 mm
Serija	Ready-to-go
Radna ploča dubina	750 mm
Radna ploča duljina	1500 mm
Korisna širina ladica	500 mm
Radna ploča debljina	50 mm
Korisna dubina ladica	500 mm
Podgradnja širina	1300 mm
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čelične cijevi
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	850 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×20G
Vrsta proizvoda	Radionički stol

Pribor

Ladica Prednja visina ladice 250 mm	927800 250
Alat za demontažu tip 1	950070 1
Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 125/3	950320 125/3
Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 125/1	950320 125/1
Garnitura odvijača broj alata 10	953521 10
Prostirka od rebraste gume za ladice dimenzija u G 20X20	951910 20X20
Ladica Prednja visina ladice 150 mm	927800 150
Prostirka za ladice dimenzija u G 20X20	951830 20X20
Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 125/4	950320 125/4
Garnitura nasadnih ključeva, 1/4 cola i 1/2 cola broj alata 37	953828 37
Garnitura kliješta broj alata 5	954305 5
Asortiman za označavanje i piljenje broj alata 8	954895 8
Garnitura nasadnih ključeva, 1/4 cola i 1/2 cola broj alata 39	953833 39
Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 150/4	950320 150/4
Comfort Close sustav za prigušenje zvuka prilikom zatvaranja ladica nosivost ladice 75 kg	950180 75
Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 125/6	950320 125/6
Ladica Prednja visina ladice 125 mm	927800 125
Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Garnitura viljuškasto-okastih ključeva broj alata 20	952505 20
Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 150/5	950320 150/5
Garnitura kliješta broj alata 5	954295 5
Cilindrična brava s 2 ključa broj zaključavanja Ho (3-znamenasti) 003	950050 003

Garnitura turpija broj alata 6	952253 6
Set protukliznih prostirki za ladice 5-dijelni dimenzija u G 20X20	951885 20X20
Garnitura odvijača količina alata 10	953522 10
Garnitura kliješta količina alata 5	954306 5