



## Ljepljiva traka ojačana vlaknima, svijetlo zeleno, Širina×Duljina (mm×m): 38X50



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083606 38X50
GTIN	4042448529725
Razred artikla	08M

### Opis

#### Izvedba:

**tesa® 4621** je selotejp ojačan pletivom koji je prikladan za univerzalnu vanjsku upotrebu. Lagano se može trgati rukom uzdužno ili poprečno. Osim toga, nudi lako **odmatanje bez uvijanja** selotejpa, voodootporan, UV otporan i uklonjiv bez ostataka unutar 8 tjedana.

S tekstilnom trakom tesa® 4671 u neonskim bojama savladajte različite zadatke sigurno i pouzdano – posebno pri označavanju različitih elemenata ili u području događaja!

Tekstilna traka tesa® 4671 dostupan je u fluorescentnim bojama i često se koristi od strane stručnjaka za vidljivo označavanje pokretnih elemenata ili u kontekstu događaja. Prikladan je za razne primjene poput označavanja, fiksiranja, učvršćivanja ili povezivanja. tesa® 4671 može se jednostavno ručno otrgnuti, jednostavno se označi, ne reflektira svjetlost i može se oblikovati. Kombinacija tkanine prekrivene akrilom i ljepilom od prirodne gume osigurava visoku otpornost na abraziju. Tekstilna traka može se ukloniti bez ostataka i dostupna je u sljedećim bojama: neonska zelena, neonska žuta, neonska narančasta i neonska ružičasta.

#### Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja tesa® proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

### Tehnički opis

finoća mreže	100 mesh
Vlačna čvrstoća	540 N/mm
Duljina	50 m
relativna vlažnost u skladištu	50 - 70 %
s odvajajućim slojem (liner)	ne
širina	38 mm
Temperatura skladištenja	15 - 25 °C
postojanost na temperaturi do	95 °C
Snaga lijepljenja na čeliku	34 N/mm
Debljina	0,13 mm
Sposobnost širenja	22 %
vrsta ljepljive trake	jednostrano
Boja	svijetlo zeleno
Materijal nosača	Tkanina
Oznaka proizvođača	4621
ljepilo	Akriat
Atribut imena proizvoda	svijetlo zeleno
Vrsta proizvoda	Selotejp