



Ljepljiva traka ojačana vlaknima Otporan na UV-zrake, prozirno,
Širina×Duljina (mm×m): 48X25



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083607 48X25
GTIN	4042448902030
Razred artikla	08M

Opis

Izvedba:

tesa® 4665 je UV otporan **52 tjedna** i osim toga je **vodootporan**. Time je idealan selotejp ojačan pletivom za vanjsku upotrebu.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja tesa® proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

Tehnički opis

finoća mreže	30 mesh
Boja	prozirno
Snaga lijepljenja na čeliku	0,9 N/mm
Materijal nosača	Tkanina
Temperatura skladištenja	15 - 35 °C
relativna vlažnost u skladištu	50 - 70 %

Vlačna čvrstoća	4,3 N/mm
Sposobnost širenja	27 %
širina	48 mm
ljepilo	Sintetički kaučuk
vrsta ljepljive trake	jednostrano
Debljina	0,215 mm
postojanost na temperaturi do	95 °C
Oznaka proizvođača	4665
s odvajajućim slojem (liner)	ne
Duljina	25 m
Atribut imena proizvoda	prozirno
Vrsta proizvoda	Selotejp