

Garant GRIDLINE

Radionički stol, 3 ladice s lijeve strane, otvoren u sredini, vrata i 1 ladica s desne strane, Multiplex ploča od bukovine, 20×20G, duljina ploče: 2000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	921154 2000
GTIN	4062406262198
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Radionički stol sa stabilnom čeličnom konstrukcijom s nosačem od 4-kutne cijevi. Kućište ladice s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. Noge s plastičnim zaštitama, koje ne oštećuju pod.

Udubljeno otvoreno kućište u sredini, koje omogućuje ergonomsko sjedenje.

Korpus ladice uvijek svijetlo sive boje RAL 7035, **prevučen prahom**. Fronte ladica različitih boja. Bez nepotrebnih rubova koji ometaju optimalno čišćenje i iskorištavanje površine s materijalom za raspodjelu (kutije, umeci od tvrde pjene, perforirane pregradne letvice). Prihvati za ladice u rasteru od 25 mm.

Sustav zaključavanja s cilindričnom bravom sa sigurnosnim zatikom s 5 zatika za zatvaranje, modularnim utičnim umetkom. Moguća primjena u napravama za zatvaranje.

Plasman:

Visina prednje strane ladice (lijevo) mm: 125, 200, 300

Visina prednje strane ladice (desno) mm: 125

Visina vrata (desno) mm: 475

Dodatni pribor:

Dodatni pribor, kao što je ručno podešavanje visine, kotači, bočne stranice itd. pronaći ćete pod pojedinačnim dijelovima GridLine u grupi 92.

Lakiranje:

Tijelo stola i tijelo ladice svjetlosive boje RAL 7035, prednje strane ladica i vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Tijelo ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Tehnički opis

Korisna dubina ladica u G	20
Korisna površina ladice u G	20×20
Podgradnja dubina	700 mm
Korisna širina ladica	500 mm
Visina	950 mm
Radna ploča dubina	750 mm
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	800 kg
Visina vrata (desno)	375 mm
Težina	153 kg
Korisna dubina ladica	500 mm
Korisna širina ladica u G	20
Kućište ladice, korisna visina	625 mm
Podgradnja širina	1900 mm
Radna ploča debljina	50 mm
Serija	Ready-to-go
Radna ploča duljina	2000 mm
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čelične cijevi
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	950 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Kut otvaranja vrata	180 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×20G
Vrsta proizvoda	Radionički stol

Pribor

Cilindrična brava s 2 ključa broj zaključavanja Ho (3-znamenasti) 003

950050 003

Pomična ručka za GridLine tip KO12

914226 KO12

Ladica Prednja visina ladice 300 mm

927800 300

Ladica Prednja visina ladice 200 mm

927800 200

Ladica Prednja visina ladice 125 mm

927800 125