



## Ljepljiva traka ojačana vlaknima 4-dijelna garnitura, žuto, Širina×Duljina (mm×m): 38X25



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 083612 38X25  |
| GTIN           | 4042448168412 |
| Razred artikla | 08M           |

### Opis

#### Izvedba:

**tesa® 4671** ima nosivo pletivo od viskoznih vlakana, **nije reflektirajuća, fluorescentna je** i prikladna za skoro **svaku vrstu namjene**. Lako se može **trgati rukom, uklanja se bez ostataka**, lijepi i na **hrapave površine** i **može se pisati po njoj**.

S tekstilnom trakom tesa® 4671 u neonskim bojama savladajte različite zadatke sigurno i pouzdano – posebno pri označavanju različitih elemenata ili u području događaja!

Tekstilna traka tesa® 4671 dostupan je u fluorescentnim bojama i često se koristi od strane stručnjaka za vidljivo označavanje pokretnih elemenata ili u kontekstu događaja. Prikladan je za razne primjene poput označavanja, fiksiranja, učvršćivanja ili povezivanja. tesa® 4671 može se jednostavno ručno otrgnuti, jednostavno se označi, ne reflektira svjetlost i može se oblikovati. Kombinacija tkanine prekrivene akrilom i ljepilom od prirodne gume osigurava visoku otpornost na abraziju. Tekstilna traka može se ukloniti bez ostataka i dostupna je u sljedećim bojama: neonska zelena, neonska žuta, neonska narančasta i neonska ružičasta.

#### Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja tesa® proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

### Tehnički opis

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Sposobnost širenja             | 9 %             |
| Boja                           | žuto            |
| Snaga lijepljenja na čeliku    | 0,35 N/mm       |
| Debljina                       | 0,28 mm         |
| Oznaka proizvođača             | 4671            |
| Temperatura skladištenja       | 15 - 35 °C      |
| vrsta lijepljive trake         | jednostrano     |
| širina                         | 38 mm           |
| postojanost na temperaturi do  | 140 °C          |
| ljepilo                        | Prirodni kaučuk |
| Materijal nosača               | Tkanina         |
| Duljina                        | 25 m            |
| Vlačna čvrstoća                | 7 N/mm          |
| finoća mreže                   | 120 mesh        |
| s odvajajućim slojem (liner)   | ne              |
| relativna vlažnost u skladištu | 50 - 70 %       |
| Atribut imena proizvoda        | žuto            |
| Vrsta proizvoda                | Selotejp        |