

**Ljepljiva traka za ambalažu, smeđa, Širina×Duljina (mm×m): 50X66****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083679 50X66
GTIN	4042448164988
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

Univerzalna traka za pakiranje može se koristiti na svim uobičajenim ručnim rolerima, **tiho se odmotava**.

Tesapack® Eco & Strong je **ekološka** PP traka za pakiranje od 100 % recikliranog materijala.

Tehnički opis

ljepilo	Akriлат
širina	50 mm
Debljina	0,056 mm
s odvajajućim slojem (liner)	ne
količina ljepljivih traka	1
Boja	smeđa
vrsta ljepljive trake	jednostrano
postojanost na temperaturi do	120 °C
Materijal nosača	PP folija
Temperatura skladištenja	15 - 35 °C

Sposobnost širenja	80 %
Oznaka proizvođača	58155
Duljina	66 m
relativna vlažnost u skladištu	50 - 70 %
Vlačna čvrstoća	400 N/mm
Snaga lijepljenja na čeliku	25 N/mm
Atribut imena proizvoda	smeđa
Vrsta proizvoda	Selotejp

Pribor

Profesionalna ručna naprava za odmatanje	083676
--	--------