

**LED džepna akumulatorska radna svjetiljka, tip: 118****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	081576 118
GTIN	4062406262037
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

LED džepna akumulatorska radna svjetiljka snažnog svjetla u praktičnom formatu za džep. Glavno svjetlo koje se može prigušivati u stupnjevima i dodatna funkcija reflektora. Pričvršćivanje zahvaljujući snažnim magnetima ili preklopnim kukama za vješanje.

Funkcija:

IP30: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s $\varnothing > 2,5$ mm, no alate i žice treba držati podalje, a osim toga nema zaštite od vode.

Dio isporuke:

Uključuje USB kabel za punjenje.

Tehnički opis

Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Jakost svjetlosti	50 - 500 lm
Težina	114 g
ATEX zona	nema

Kapacitet baterije	3,7 Ah
IP-klasa zaštite	IP 30
Trajanje osvjetljenja	1 - 10 h
Napon baterije	1,5 V
Ukupna širina	47 mm
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Ukupna duljina	108 mm
Broj sadržanih baterija	1
Rasvjetno tijelo	LED modul
Vrsta proizvoda	Radna svjetiljka