

**Ljepljiva traka za ambalažu, smeđa, Širina×Duljina (mm×m): 50X50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083644 50X50
GTIN	4042448123671
Razred artikla	08M

**Opis****Izvedba:**

Univerzalna traka za pakiranje može se koristiti na svim uobičajenim ručnim rolerima, **tiho se odmotava**.

**Ekološki tesapack® Paper ecoLogo® 57180** može se ručno trgati i sastoji se od 60 % materijala na biološkoj bazi.

**Tehnički opis**

postojanost na temperaturi do	40 °C
Boja	smeđa
s odvajajućim slojem (liner)	ne
Oznaka proizvođača	57180
ljepilo	Sintetički kaučuk
Vlačna čvrstoća	500 N/mm
Debljina	0,1 mm
širina	50 mm
Materijal nosača	Papir

Temperatura skladištenja	15 - 35 °C
Duljina	50 m
Snaga lijepljenja na čeliku	75 N/mm
Sposobnost širenja	8 %
količina lijepljivih traka	1
relativna vlažnost u skladištu	50 - 70 %
vrsta lijepljive trake	jednostrano
Atribut imena proizvoda	smeđa
Vrsta proizvoda	Selotejp

---

## Pribor

Profesionalna ručna naprava za odmatanje	083676
--	--------